

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gitter, 600 Rillen, 50 mm quadratisch, Winkel der Rillen 28,7°



Produkt #49-584 3-4 TAGE

- 1 + €225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€225,00

Stk. 10+

€202,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
600

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Blaze-Winkel (°):
28.7

Größe (mm): 50.00 x 50.00
Aufbau: Blazed (Ruled) Grating
Länge (mm): 50.00
Substrat: ☐ B270
Dicke (mm): 3.00 ±0.5
Typ: Transmission Diffraction Grating
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.5
Winkel der Rillen (°): 28.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen