

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#57-088** 3-4 TAGE



1



€465,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€465,00

Stk. 5+

€410,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
25.4

Material Hülle:
Polyimide

Manteldurchmesser (µm):

660 ±13.2
Beschichtung: VS/NIR
Min. Biegehalbmesser (mm): 132/66 (Continuous/Momentary)
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (m): 10.00
Numerische Apertur NA: 0.22
Betriebstemperatur (°C): -190 to +390
Außendurchmesser (µm): 710 ±5
Kerndurchmesser (µm): 600 ±12
Brechungsindex Kern n_d: 1.457
Brechungsindex Mantel n_d: 1.440
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2400
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen