

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses



Produkt **#21-044**

3-4TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€105,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -12.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -13.38
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Randdicke ET (mm): 2.71
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hinweis: Max. Flat Annulus is 0.3mm
Radius R₁ (mm): -5.50
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform