

TECHSPEC® Plankonkave Linse, 6,0 mm Durchmesser x -12 mm Brennweite, unbeschichtet



TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses



Produkt #45-008 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €28,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€28,00

Stk. 10+
€25,25

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -12.00
Substrat:  N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -12.99
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Randdicke ET (mm): 2.12
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -6.20
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen