

Metrische Drehbühne, 60 mm



60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030

Produkt **#55-030** **20+ In Stock**

- 1 + €291⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€291,00 stückpreis
Stk. 5+	€256,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rotary **Art der Bewegung:**

Slide-Fit **Führungssystem:**

60 Dia.	Bühnengröße (mm):
360 (Coarse)	Verstellweg (°):
M16 x 1	Mittiges Loch:
20	Konzentrität (µm):
Aluminium Stage	Aufbau:
1°	Einteilung:
5	Belastbarkeit (kg):
None	Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
0.18	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Manual

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M16 x 1, (3) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarzeloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

