

Metrische Drehbühne, 60 mm



60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030

Produkt **#55-030** 20+ In Stock

-

1

+

€291⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€291,00 stückpreis
Stk. 5+	€256,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rotary

Art der Bewegung:

Slide-Fit

Führungssystem:

60 Dia.	Bühnengröße (mm):
360 (Coarse)	Verstellweg (°):
M16 x 1	Mittiges Loch:
20	Konzentritzität (µm):
Aluminium Stage	Aufbau:
1°	Einteilung:
5	Belastbarkeit (kg):
None	Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
0.18	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Manual	Verstellung:
--------	--------------

Gewinde & Montage

(1) M16 x 1, (3) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4	Gewinde:
---	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
 - Grobe Verstellung um 360°
 - Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
 - Aus schwarzeloxiertem Aluminium
- Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

