

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #69-811 3-4 TAGE

-

1

+

 €79,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€79,50

Stk. 6+

€63,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

-12.50
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): -13.46
Mittendicke CT (mm): 1.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 1.80
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -6.48
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform