

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC®  
Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6,25 mm Durchm. x -50 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #47-746 3-4 TAGE

- 1 + €59,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€59,50

Stk. 6+

€47,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
6.25 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| -50.00                                                  |
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>N-BK7</div></div> |
| <b>Blende:</b><br>8.00                                  |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.06                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                        |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Concave             |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2200          |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>-51.32           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.00                     |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1         |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.19                       |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3                   |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>-25.84             |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                    |

Konformität mit Standards

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br>Konform               |
| <b>Reach 224:</b><br>Konform               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br>Anzeigen |