

625nm, diffuser axialer LED Linienstrahler

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-877 [KONTAKT](#)

1 **€3.244,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€3.244,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Modellnummer:
DL110-625-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Wellenlänge (nm):
625.00

Gewicht (lbs):
1.3

Arbeitsabstand (mm):
12.7 - 50

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#66-855](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Lichtverteilung (%):
±10

Anzahl LEDs:
12 High Brightness

Kabellänge (m):
2

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Strobe Duration (µs):
30 - 300

Beleuchtungsart:
LED Illuminator

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Hersteller:
Advanced Illumination

Gehäusegeometrie:
Diffuse Axial

Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Contains SVHC\(s\)](#)