

LED-Ringlicht, 630 nm



Produkt #63-304 3-4 TAGE

- 1 +

€725,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Red

Durchmesser (mm):
70.80

Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.00

Höhe (mm):
17.00

Gewinde:
(4) M3

Wellenlänge (nm): 630.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 100,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Punktgröße bei 40mm Arbeitsabstand (mm): 100.00
Bestrahlungsstärke @ 40mm (W/m²): 80.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Strobed or Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen