

LED-Punktstrahler, 630 nm



Produkt #63-337 3-4 TAGE

- 1 +

€525,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€525,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Red

Durchmesser (mm):
35.00

Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.00

Höhe (mm):
29.5

Gewinde:
M3

Wellenlänge (nm): 630.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 100,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Punktgröße bei 50 mm Arbeitsabstand (mm): 10.00
Bestrahlungsstärke @ 50 mm (W/m²): 1000.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Gehäusegeometrie: Spot Light
Max. Eingangsstrom: 400mA
Betriebsmodus: Strobed or Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen