

Extrem schmaler Bandpassfilter, 632,8 nm ZWL, 2,00 nm FWHM, 25 mm D.



Produkt #21-393 3-4TAGE

- 1 + **€1.200,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.200,00
Stk. 6+
€1.076,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
21.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 632.80
Halbwertsbreite FWHM (nm): 2.00
Substrat: ☐ Soda Lime Glass & Filter Glass
Min. Transmission (%): >55
Typ: Bandpass Filter
Hinweis: Filter Design: Two-Cavity
Substratdicke (mm): 6 +0.00/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform