

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

Produkt #21-891 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€575,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€575,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45±2

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
45.00

Aufbau:
Thin Film Dielectric

Designwellenlänge DWL (nm): 633
Durchmesser (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.25
Auslöschungsverhältnis: 10,000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >98
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >99
Substrat: ☐ Fused Silica
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 6.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 633nm
Typ: Plate Beamsplitter
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 2 J/cm² @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen