

Hocheffizientes Fenster, 63,5 mm Durchm. x 1 mm



Produkt **#39-281** **20+ In Stock**

-

1

+

€30^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€30,50 stückpreis
Stk. 6-25	€24,00 stückpreis
Stk. 26-99	€23,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Protective as needed

Fase:

≥90

Freie Apertur (%):

57.15	Freie Apertur CA (mm):
63.50 ±0.76	Durchmesser (mm):
1.00 ±0.25	Dicke (mm):
Ground	Kanten:

Optische Eigenschaften

0	Einfallswinkel (°):
BBAR (425-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Float Glass	Substrat:
80-50	Oberflächenqualität:
96.9 Average (typical)	Transmission (%):
425 - 700	Wellenlängenbereich (nm):


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Hohe Transmission
 - Weniger Rückreflexe und Glanz
 - Lieferbar in Größen zwischen 1 x 1 Zoll und 10 x 12 Zoll
- Hocheffiziente antireflexbeschichtete Fenster sind beidseitig mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die Reflexionen auf ≤0,5% verringert. Rückreflexe werden durch die Beschichtung fast völlig verhindert, sodass diese Fenster z.B. vor Industriedisplays für eine bessere Ablesbarkeit sorgen. Dank der hohen Transmission eignen sich die Fenster auch ideal für eine Vielzahl anderer optischer Anwendungen.
- Sie finden nicht das, was Sie benötigen? Erhalten Sie hier ein schnelles [kundenspezifisches Angebot!](#)

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Quote Your Size

Kompatible Halterungen
