

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#39-187** 3-4 TAGE

-

1

+

€90,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€90,50

Stk. 6+

€72,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.35 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): <180
Dicke (mm): 4.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform