

TECHSPEC® 63,5mm Länge, 1/4-20 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung



63.5mm Length, 1/4-20 Thread, Adjustable Post Holder, #84-349

Produkt **#84-349** **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.00 **Verstellweg (mm):**

63.50 **Länge (mm):**

Gewinde & Montage

1/4-20 Gewinde:

Konformität mit Standards

[Konform](#) RoHS 2015:

[Konform](#) Reach 224:

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen [Bühnen](#). Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.