

**TECHSPEC® 63,5mm Länge, M6 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung**



TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

Produkt #84-350 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Metric **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

63.50 **Länge (mm):**

10.00 **Verstellweg (mm):**

## Gewinde & Montage

M6 x 1.0

Gewinde:

## Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen Bühnen. Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.