

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

635nm, 3mW Laserdiodenmodul, 120°



Focusable Alignment Laser Diode Modules

Produkt #68-708 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€49,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€49,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebsstrom (mA):

Typical: 45

Maximum: 60

Betriebstemperatur (°C):

0 to +40

Betriebsspannung (V):

Typical: 2.5

Maximum: 3.3

Außendurchmesser (mm):

11.5

Ausgangsleistung (mW): 3
Typ: 120° Line Generator
Wellenlänge (nm): 635.00
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Farbe: Red
Auffächerungswinkel (°): 120.00
Länge (mm): 30.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen