


Floatglasfenster 6,3mm Durchmesser



Produkt **#02-075** 20+ In Stock

-

1

+

€14^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€14,50 stückpreis
Stk. 6-49	€13,00 stückpreis
Stk. 50-99	€12,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

6.30

Dicke (mm):

1.50

Fine Ground	Kanten:
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Float Glass	Substrat: ☐
80-50	Oberflächenqualität:
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
 - Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
 - Unterschiedliche Größen lieferbar
- Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

Kompatible Halterungen