

64T Fokusgetriebe



#16-153: 64T Follow Focus Gear

Produkt **#16-153** **3 In Stock**

-

1

+

€286⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€286,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:
Stainless Steel Follow Focus Gear that mounts to the fluted grip allowing motor drive. 0.8mm Pitch (32TPI).

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

- Entwickelt für den Einsatz vom Makrobereich bis ins Unendliche
- Ideal für industrielle oder kinematografische Anwendungen
- Exzellente Schärfe über gesamte Tiefenschärfe
- **MikroMak™ PetzVex™ Objektive** sind ebenfalls verfügbar

MikroMak Objektive sind in fünf verschiedenen Brennweiten verfügbar: 40, 50, 70, 90 und 125 mm. Die 40 und 50 mm Objektive bieten große Bildfelder mit moderaten Makrovergrößerungen bis 1,75X (50 mm) oder 2X (40 mm). Das 40 mm Objektiv kann über einen Adapter (wird separat verkauft) in eine 25 mm Brennweite mit 1X Vergrößerung umgewandelt werden. Die 70, 90 und 125 mm Objektive erreichen hohe Vergrößerungen und Auflösungen, die typisch für Objektive von Labormikroskopen sind. Die maximalen Vergrößerungen sind 5,5X (70 und 125 mm) und 6X (90 mm). Eine große Auswahl an Zubehör wie Adapter auf C-Mount, L-Mount und Sony-Mount, Halterungen, Abstandsringe und Getriebe für die Motorisierung ist verfügbar. Weitere Informationen finden Sie bei den jeweiligen Zubehörteilen.

Besuchen Sie unsere [Internetseite über die Cinema-Produkte von Infinity Photo-Optical](#), um mehr über diese Produkte zu erfahren!