

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gerasste Irisblende aus Edelstahl, 37 mm maximale Apertur



Produkt #62-659 KONTAKT

- 1 + €138,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€138,00

Stk. 5+

€121,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Mounted

Min. Apertur (mm):
1.6

Max. Apertur (mm):
37.0

Außendurchmesser (mm):

66.0
Aufbau: Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves, Stainless Steel Pin Actuators
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 12.50
Anzahl Lamellen: 16.00
Dicke (mm): 9.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Contains SVHC(s)