

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

6,7" X 6,7" , 12" Brennweite, Fresnellinse



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt #32-686 3-4 TAGE



1



€106,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€106,00

Stk. 11+

€93,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
304.80

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.06
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 6.7 x 6.7
Größe (mm): 170.18 x 170.18
effektiver Durchmesser (Zoll): 6.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 12.00
Linien pro Zoll: 50.00
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen