

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

unbeschichtet



Produkt #68-028

3-4 TAGE

- 1 +

 €59,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€59,50

Stk. 6+

€47,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
24.00

Substrat: N-BK7
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 22.94
Mittendicke CT (mm): 1.60
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.23
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 12.40
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen