

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Objektiv mit Festbrennweite, 6 mm Brennweite



Fixed Focal Length Lenses

Produkt #68-674 3-4 TAGE

[Vergleichsprodukte](#)



1



€425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€425,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
174.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
34.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
57.3°

Filtergewinde: M25.5 x0.50
Max. Durchmesser (mm): 31.0
Gewicht (g): 60.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 8.1
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)