

## 6" x 12" Sorbothanbogen



Produkt #56-921 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €39<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€39,50 stückpreis
Stk. 10+	€34,30 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

6 x 12	Größe (Zoll):
1/8 ±0.020	Dicke (Zoll):

### Konformität mit Standards

**Konform** **Reach 191:**

## Produktdetails

- Absorbieren bis zu 95,5% der Aufprallenergie
- Einfach zuzuschneiden
- Version mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) verfügbar

Stoßabsorbierende Sorbothane®-Folien sind 1/8" dick und entweder als 6" x 12" oder 12" x 12" große Folien aus festem Material erhältlich, die die Eigenschaften einer Flüssigkeit nachahmen, indem sie Stöße in alle Richtungen absorbiert, wenn sie getroffen werden. Es ist eine 6" x 12" Version ist mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) erhältlich, die einen dünnen Polyesterfilm für Dimensionsstabilität und eine bessere Handhabung aufweist. Diese Folien sind so konzipiert, dass sie bis zu 95,5% der Aufprallenergie absorbieren und dann wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Die stoßabsorbierenden Sorbothane®-Folien haben einen Härtegrad von 70 Durometern, lassen sich aber leicht mit einer Schere oder einem Messer in Form schneiden. Diese Folien sind ideal für Anwendungen, die eine Rand-zu-Rand-Vibrations- und Stoßdämpfung erfordern, oder zur Isolierung von Komponenten.