


Strichplatte für Musterprojektor, Gitter 7 x 7

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



#88-521: 7 x7 Grid Reticle for Pattern Projectors

Produkt **#88-521** **1 In Stock**

-

1

+

€170^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€170,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Accessory	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
20.80	Durchmesser (mm):

<50	Liniendicke (µm):
1.50	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
Chrome Pattern	Beschichtung:
Float Glass	Substrat: ☐
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

Power supply and C-mount [imaging lens](#) are required and sold separately.

- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping

Advanced Illumination LED-Musterprojektoren sind kompakte Beleuchtungsgeräte und für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte Beleuchtung benötigen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können mit allen C-Mount-Objektiven und 21-mm-Strichplatten mit negativem Muster verwendet werden, um spezifisch strukturierte Beleuchtungsgeometrien zu erzielen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können ohne Strichplatten als einstellbare Punktleuchten verwendet werden.

Bitte beachten Sie: [Netzteil](#) und C-Mount-[Objektiv](#) werden separat angeboten.

Technische Informationen

