

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 700-1200nm OD 0,90, M30,5 X 0,5 Gew., nicht reflektierender ND Filter



Produkt #66-742 KONTAKT



1



€142,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€142,00

Stk. 10+

€130,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
33.50

Optische Dichte OD:
0.9

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50
Substrat: B270
Beschichtung: Non-Reflective ND
Transmission (%): 12.50
Typ: Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter: #63-409
Fassungsdicke (mm): 9.2
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen