

TECHSPEC® 70 mm Goniometer, metrisch, 150 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-536

KONTAKT

-

1

+

€790^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€790,00 stückpreis
Stk. 3+	€688,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric	Typ:
5	Auflösung (Bogenminuten):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

R (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	#66-527	#66-525	130	100	12.5
150	#66-533	#66-536	160	130	12.4
180	#66-534	#66-537	190	160	12.4