

TECHSPEC® 70mm engl. Bühne m/Mikrometer, mittige Verstell., m/Durchbohrung



70mm, Center Drive, Thru-Hole Micrometer Stage

Produkt #66-439 3-4 TAGE



1



€468,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€468,00

Stk. 3+

€408,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung Verstelle­s­chraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 70 x 70
Verstellweg (Zoll): 0.5
Mittiges Loch: 1" x 32 TPI
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.635
Belastbarkeit (kg): 8
Gewinde: (1) 1" x 32, (7) 1/4-20, (4) 6-32
Bühnengröße (Zoll): 2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)