

TECHSPEC®

70mm, englisch, Z-Achse



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



Produkt **#66-502** **1 In Stock**

-

1

+

€820^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€820,00 stückpreis
Stk. 3+	€715,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing	Führungssystem:
70 x70	Bühnengröße (mm):
10	Verstellweg (mm):
1/4-20	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
3	Belastbarkeit (kg):
2.75 x2.75	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	Verstellung:
------------	--------------

Gewinde & Montage

(9) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56	Gewinde:
--------------------------------	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von [TECHSPEC® Bühnen](#) entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere [Adapterplatten](#) werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.

Technische Informationen

