

TECHSPEC[®] 70mm, metrisch, Mikrometer, Z-Achse



70mm, Metric Micrometer Z-Stage

Produkt #66-505 1 In Stock

-

1

+

€885⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€885,00 stückpreis
Stk. 3+	€775,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing

Führungssystem:

70 x70	Bühnengröße (mm):
10	Verstellweg (mm):
M6 x1	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
3	Belastbarkeit (kg):
2.75 x2.75	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Metric Micrometer	Verstellung:

Gewinde & Montage

(9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Mechanisch kompatibel mit unseren **TECHSPEC® Bühnen**
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von **TECHSPEC® Bühnen** entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere **Adapterplatten** werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.

Technische Informationen

