

TECHSPEC® 70mm metr. Bühne m/Mikrometer, seidl. Verstell., m/Durchbohrung



Produkt #66-448 3-4TAGE

1 €468,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€468,00
Stk. 3+
€408,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Mcrometer

Orientierung VerstelleSchraube:

Side Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 70 x 70
Verstellweg (mm): 13
Mittiges Loch: 1" x 32 TPI
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 8
Gewinde: (1) 1" x 32, (7) M6 x 1, (4) M3 x 0.5
Bühnengröße (Zoll): 2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)