

X-Y-Positionierungstisch, 70 mm Verstellweg



70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

Produkt #39-930 3-4 TAGE



1



€764,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€764,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)

Führungssystem:
Dovetail

Verstellung:
Rack and Pinion

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

Universal (No Holes)
Bühnengröße (mm): 100 x 100
Verstellweg (mm): 70 (±35mm) in X and Y
Verstellweg (Zoll): 2.75 (±1.37) in X and Y
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Höhe (mm): 45
Belastbarkeit, normal (kg): 10
Hinweis: Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.
Verstellweg pro Umdrehung (mm): 18
Gewicht (kg): 0.83

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen