

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Stranitterplatte, 75 x 75 mm, 25K/75I



Produkt #46-639 3-4TAGE

1 €119,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€119,00

Stk. 10+

€89,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR 1/λ MgF₂ @ 550nm

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):
±0.38

Größe (mm): 75.0 x 75.0
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 25/75
Substrat: ☐ Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform