

TECHSPEC® Kinematische Montagefläche, 75/76,2 mm, ohne Durchbohrungen



Produkt #58-865 3-4 TAGE

1 €121,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€121,00

Stk. 5+

€109,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Square or Rectangular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

3.0 - 76.2
Anzahl an Verstellschrauben: 3
Abstand Vorderseite bis seitlicher Bohrung (mm): 45.6
Verstellweg (mm): Z-Axis: 12
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°): 0.2 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 2.3
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm): 28.4
Punktstabilität (µrad): 1.3
Plate Size (mm): 76.2 x 76.2
Plate Type: Solid Plate (No Hole)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen