

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



75mm CA Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #11-321

3-4 TAGE



1



€910,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€910,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Variable

Länge (mm):

84.61

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

36.8mm - 4.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

50.6mm - 6.0°

Filtergewinde:

M40.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 56
Außendurchmesser (mm): 56
Gewicht (g): 448
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 27.6mm - 3.3°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 73.6mm - 8.7°
Max. Bildkreis (mm): 27.90
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0393
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 99.7mm - 11.8°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 81.7mm - 9.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 41.4mm - 4.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 33.3mm - 4.0°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 75.00
Vergrößerung PMAQ: 0.158
Max. Sensorgröße: APS-C
Arbeitsabstand (mm): 500 - ∞
Mount: TFL-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 27.88
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 20.7mm - 2.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 48.34
Hauptebene Bildseite (mm): -63.62
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 142.1mm - 16.9° Vertical: 106.3mm - 12.7° Diagonal: 178.2mm - 21°
Maximale Verzeichnung (%): 0.33
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 129.6mm - 15.3°
Position Austrittspupille (mm): -91.77
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)