

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #22-716 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€800,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€800,00

Stk. 6+

€640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
60.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hinterer Brennweite BFL (mm): 45.77
Substrat: NSF5
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 67.5
Randdicke ET (mm): 4.73
Mittendicke CT (mm): 23.80 ±0.1
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 16.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform