

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #67-844 3-4 TAGE

1 €165,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€165,00

Stk. 10+

€148,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 760.00 +3.0/-1.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): +3.0/-1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm): >50
Min. Transmission (%): >50
Betriebstemperatur (°C): -50 to +70
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - Far IR
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.9 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform