

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Pellicle-Straniteiler, 76,2 mm freie Apertur, 40R/40T



Pellicle Beamsplitters

Produkt #39-487 3-4 TAGE



1



€356,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€356,00

Stk. 11+

€302,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
76.2

Beschichtung:
Metal/Dielectric

Beschichtungsspezifikation:

40/40 @ 400 - 700nm
Aufbau: Pellicle
Durchmesser (mm): 88.90
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 6.35
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 40/40 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen