

76,2mm Durchmesser x 1mm, hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster



Produkt #48-928 3-4 TAGE

- 1 + **€29,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€29,00
Stk. 6+
€23,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 68.58
Durchmesser (mm): 76.20 ±0.76
Dicke (mm): 1.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Ground
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform