

TECHSPEC® 76,2mm Länge, M6 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung



76.2mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-352

Produkt #84-352 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

76.20 Länge (mm):

15.00 Verstellweg (mm):

Gewinde & Montage

M6 x 1.0 **Gewinde:**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Konform](#) **Reach 224:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen [Bühnen](#). Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.