

**TECHSPEC® 76,2mm Länge, M6 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung**



76.2mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-352

Produkt **#84-352** **7 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Metric Typ:

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

15.00 Verstellweg (mm):

76.20 Länge (mm):

## Gewinde & Montage

M6 x 1.0

**Gewinde:**

## Konformität mit Standards

[Konform](#)

**RoHS 2015:**

[Konform](#)

**Reach 224:**

[Anzeigen](#)

**Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen [Bühnen](#). Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.