

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-272 3-4 TAGE

1 €32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€26,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
7.00 ±0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
7.32

Numerische Apertur NA: 0.48
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.58
Substrat: □ Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%): ±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 550
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 5.60
Randdicke ET (mm): 0.88
Mittendicke CT (mm): 2.10 ±0.20
Blende: 1.05
Typ: Aspheric Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen