

PCX-Kondensorlinse, 6,5 mm Durchm. x 6 mm BW



Produkt #43-480 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 + **€24,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€24,00

Stk. 11+
€21,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.00

Numerische Apertur NA:
0.58

Substrat: ☐ Float Glass
Toleranz Brennweite (%) : ±7
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Mittendicke CT (mm) : 3.40 ±0.2
Blende: 0.86
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm) : Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen