

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 8" D. x 48" Bw enhanced Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-074-533 [KONTAKT](#)

- 1 + **€1.043,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€1.043,00

Stk. 3+

€887,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)[SUPREMAX®](#)

Toleranz Brennweite (%):
±1.5

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 8.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 203.20 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 48.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 1,219.20
Krümmungsradius (mm): 2,438.40
Blende (f/#): f/6
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 183
Randdicke ET (Inch): 1.37
Randdicke ET (mm): 34.80
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform