

TECHSPEC® 8" D. x 48" BW unbeschichtet, parab. Spiegel



Produkt #32-074-000 3-4 TAGE

- 1 + **€843,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€843,00

Stk. 3+

€717,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 8.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 203.20 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 48.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 1,219.20
Krümmungsradius (mm): 2,438.40
Blende (f/#): f/6
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 183
Randdicke ET (Inch): 1.37
Randdicke ET (mm): 34.80
Typ: Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen