

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

TECHSPEC® 8" D. x 80" BW protected Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-076-522 KONTAKT



1



€943,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€943,00

Stk. 3+

€802,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®SUPREMAX®](#)

Toleranz Brennweite (%):

±1.5

Oberflächenqualität:

60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 8.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 203.20 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 80.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 2,032.00
Krümmungsradius (mm): 4,064.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 183
Randdicke ET (Inch): 1.37
Randdicke ET (mm): 34.80
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform