

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Produkt **#18-643** 3-4 TAGE



1



€1.220,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.220,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:

IR

Eingangsspannung (V):

24V

Modellnummer:

BL31308-850IC

Betriebstemperatur (°C):

0 - 50

Größe (mm): 216.4 x 32.2 x 21.7
Wellenlänge (nm): 850.00
Gewicht (g): 263
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (mm): 204.4 x 25
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP50
Minimaler Eingangsstrom: 0.8A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)