

Metrische Drehbühne, 80 mm



60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029



Produkt **#62-294** **16 In Stock**

-

1

+

€535^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€535,00 stückpreis
Stk. 5+	€472,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Rotary

Slide-Fit	Führungssystem:
80 Dia.	Bühnengröße (mm):
±5 (Fine), 360 (Coarse)	Verstellweg (°):
M16 x 1	Mittiges Loch:
20	Konzentritizität (µm):
Aluminium Stage	Aufbau:
5'	Einteilung:
6	Belastbarkeit (kg):
39.0	Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
0.5	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Metric Micrometer	Verstellung:
-------------------	--------------

Gewinde & Montage

(1) M16 x 1, (12) M4 x 0.7	Gewinde:
----------------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
 - Grobe Verstellung um 360°
 - Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
 - Aus schwarzeloxiertem Aluminium
- Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

