

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

Produkt #18-602

3-4TAGE



1



€611,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€611,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
White

Durchmesser (mm):
81.00

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:
SL246-WHIIIC

Betriebstemperatur (°C): 0 - 60
Gewicht (g): 575
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Kabellänge (m): 2
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Spot Light
Betriebsmodus: Constant
Minimaler Eingangsstrom: 0.55A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)